

# Eaton 9PX 3000W RT3U

(samostatně stojící/rack 3U  
malé hloubky)



## Všeobecné

|                          |                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Topologie                | Dvojitá konverze v reálném čase se systémem korekce účinníku (Power Factor Correction – PFC) |
| Konfigurace              | Samostatně stojící/rack                                                                      |
| Typové číslo             | 9PX3000IRT3U                                                                                 |
| Zátěž (VA/W)             | 3000/3000                                                                                    |
| Rozměry V x Š x H, mm    | 130 x 440 x 485                                                                              |
| Hmotnost kg              | 27.4                                                                                         |
| Záruční podmínky         | 3 roky na elektroniku, 2 roky na baterie                                                     |
| Montážní sada kolejniček | Ano                                                                                          |

## Vstupní

Připojení vstupu (1) IEC-320-C20



|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tolerance vstupního napětí | 176–276 V bez poklesu výkonu (až 100–276 V s poklesem výkonu) |
| Jmenovité Napětí           | 200/208/220/230/240 V                                         |
| Kmitočet                   | Automatická detekce 50/60 Hz                                  |
| Kmitočtový rozsah          | 40-70 Hz                                                      |


## Výstupní

|                           |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Jmenovité napětí          | 200/208/220/230/240 V                                                               |                                                                                     |
| Výstupní zásuvky          | (8) IEC-320-C13                                                                     | (2) IEC-320-C19                                                                     |
|                           |  |  |
| Účinnost (normální režim) | Až 94% v online režimu (až 98% v režimu vysoké účinnosti)                           |                                                                                     |
| Výstupní kmitočet         | Automatické detekce 50/60 Hz, režim měniče frekvence                                |                                                                                     |



Powering Business Worldwide

## Baterie



|                            |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Správa baterie             | Metoda dobíjení ABM® (volitelné), automatický test baterie, ochrana před úplným vybitím, automatické rozpoznávání externích bateriových modulů |
| Rozšířené možnosti baterie | EBM (3U)                                                                                                                                       |

## Komunikační

|                      |                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uživatelské rozhraní | Vícejazyčný grafický LCD displej                                                                                                                        |
| komunikační porty    | 1 USB port + 1 sériový port RS232 + 1 svorkovnice pro dálkové zapínání/vypínání + 1 svorkovnice pro vzdálené vypínání + 1 svorkovnice pro výstupné relé |
| komunikační pozice   | 1 slot pro síťovou kartu MS, ModBus nebo reléové karty MS.                                                                                              |

## Okolní prostředí / Homologace

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Akustický hluk     | 40 dB                                                     |
| Provozní Teplota   | 0 až 40 °C                                                |
| Bezpečnostní normy | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.11                        |
| EMC kompatibilita  | IEC/EN 62040-2, FCC třída B, CISPR22 třída B              |
| Schválení          | Zpráva CE/CB (TUV) / cULus / EAC / RCM / KC / Energy Star |

V rámci nepřetržitého vývoje výrobku se mohou veškeré technické údaje měnit bez předchozího upozornění.