

Eaton 9PX 2200W RT2U

(samostatně stojící/rack 2U)



Všeobecné

Topologie	Dvojitá konverze v reálném čase se systémem korekce účinníku (Power Factor Correction – PFC)
Konfigurace	Samostatně stojící/rack
Typové číslo	9PX2200IRT2U
Zátěž (VA/W)	2200/2200
Rozměry V x Š x H, mm	86.5 x 440 x 605
Hmotnost kg	25
Záruční podmínky	3 roky na elektroniku, 2 roky na baterie
Montážní sada kolejniček	Ano

Vstupní

Připojení vstupu (1) IEC-320-C20



Tolerance vstupního napětí	176–276 V bez poklesu výkonu (až 100–276 V s poklesem výkonu)
Jmenovité Napětí	200/208/220/230/240 V
Kmitočet	Automatická detekce 50/60 Hz
Kmitočtový rozsah	40-70 Hz


Výstupní

Jmenovité napětí	200/208/220/230/240 V	
Výstupní zásuvky	(8) IEC-320-C13	(2) IEC-320-C19
		
Účinnost (normální režim)	Až 93% v online režimu (až 98% v režimu vysoké účinnosti)	
Výstupní kmitočet	Automatické detekce 50/60 Hz, režim měniče frekvence	



Powering Business Worldwide

Baterie



Správa baterie	Metoda dobíjení ABM® (volitelné), automatický test baterie, ochrana před úplným vybitím, automatické rozpoznávání externích bateriových modulů
Rozšířené možnosti baterie	EBM (2U)

Komunikační

Uživatelské rozhraní	Vícejazyčný grafický LCD displej
komunikační porty	1 USB port + 1 sériový port RS232 + 1 svorkovnice pro dálkové zapínání/vypínání + 1 svorkovnice pro vzdálené vypínání + 1 svorkovnice pro výstupné relé
komunikační pozice	1 slot pro síťovou kartu MS, ModBus nebo reléové karty MS.

Okolní prostředí / Homologace

Akustický hluk	40 dB
Provozní Teplota	0 až 40 °C
Bezpečnostní normy	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2
EMC kompatibilita	IEC/EN 62040-2, FCC třída B, CISPR22 třída B
Schválení	Zpráva CE/CB (TUV) / cULus / EAC / RCM / KC / Energy Star

V rámci nepřetržitého vývoje výrobku se mohou veškeré technické údaje měnit bez předchozího upozornění.