

Eaton 9PX 3000W RT2U

(настолен/стелажен 2U)



Основна информация

Топология	Онлайн двойно преобразуване със система за Коефициент за коригиране на мощността (PFC)
Конфигурация	Настолен/Стелажен
Партиден номер	9PX3000IRT2U
Капацитет (VA/W)	3000/3000
Размери Височина x Ширина x Дълбочина мм	86.5 x 440 x 605
Тегло (кг)	27.6
Гаранция	3 години електроника, 2 години батерия
Комплект плъзгащи шини	Да

Електрически Вход

Свързване (1) IEC-320-C20



Input Voltage Range	176-276V без ограничение на условията на експлоатация при занижени режими (до 100-276V с ограничение на условията на експлоатация при занижени режими)
Номинално напрежение	200/208/220/230/240V
Честота	50/60 Hz автоселекция
Обхват на честота	40-70 Hz


Електрически изход

Nominal Voltage	200/208/220/230/240V	
Изходни розетки	(8) IEC-320-C13	(2) IEC-320-C19
		
Ефективност (при нормален режим на експлоатация)	До 94% в онлайн режим (До 98% в режим на висока ефективност)	
Изходна честота	50/60 Hz автоселекция, режим на преобразуване на честоти	



Powering Business Worldwide

батерията



Управление на батерията	ABM® и метод на зареждане с компенсиране на температура (избира се от потребителя), автоматичен тест на батерията, защита от дълбоко разреждане, автоматично разпознаване на външни батерийни устройства
Разширен капацитет на батерията	EBM (2U)

Комуникационни

Потребителски интерфейс	Многоезичен графичен LCD дисплей
Комуникационни портове	1 USB порт + 1 сериен RS232 порт + 1 блок на мини терминал за дистанционно ВКЛЮЧВАНЕ/ ИЗКЛЮЧВАНЕ + 1 блок на мини терминал за дистанционно изключване на захранването + 1 блок на мини терминал за изходно реле
Комуникационни слотове	1 слот за Network-MS карта, ModBus-MS или Relay-MS карти.

Околна среда и Безопасност

Звукови сигнализации	40dB
Експлоатационна температура	0 до 40°C
Маркировки за безопасност	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.10
Маркировки за електромагнитна съвместимост	IEC/EN 62040 -2, FCC клас Б, CISPR22 клас Б
Одобрения	Доклад за CE/CB (TUV) / cULus / EAC / RCM / KC / Енергийна звезда

С оглед на непрекъснатото подобряване на продукта всички спецификации подлежат на промяна без предизвестие.