

Kleinverteiler

bestückt & verdrahtet




EATON

Powering Business Worldwide

KLV-36UPP-F-2PXF-16PLI / Art. Nr.: 189575

Unterputz Kleinverteiler 3-reihig KLV-38UPP-F bestückt mit:

- 2 Stk. Fehlerstromschutzschalter PXF-40/4/003-A
- 16 Stk. Leistungsschutzschalter PLI-B16/1
- 1x Klemmstein HKL 5pol
- 2x Verdrahtungsschiene EVG-3PHAS/N/8MODUL/L5



Symbolfoto


Technische Daten

Normen	IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24	
Anzahl der Phasen	3	
Nennspannung	AC 400 V / 50Hz	
Nennstrom	InA 50 A InC 25 A	
Schutzart (IP)	IP30	
Aufstellungsort	Innenraum	
Tür/Klappe	Weiß	
Baugruppenträger	Tragschienenengerüst	
Berührungsschutzabdeckung	Kunststoff	
Reihen	3	
Teilungseinheiten je Reihe	12	
Schutzklasse	Schutzklasse II (totalisiert)	
PE- und N- Klemmen Bauart	Steckklemmen	
PE- und N- Klemmen	PE: 4 x (2,5 - 25) + 28 x (0,5 - 4) N: 4 x (2,5 - 25) + 28 x (0,5 - 4)	
Abmessung HxBxT	589 mm x 359 mm x 95 mm	
Lieferumfang	- Mauerwanne - Gerätetragschiene - Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik - Libelle zum Ausrichten - Nagellaschen - Montageanleitung - Tür/Rahmen - Frontabdeckung - 3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich - Kabelhalter - Beschriftungsbogen	

KLV-36HWP-F-2PXF-16PLI / Art. Nr.: 188253

Hohlwand Kleinverteiler 3-reihig KLV-38HWP-F bestückt mit:

- 2 Stk. Fehlerstromschutzschalter PXF-40/4/003-A
- 16 Stk. Leistungsschutzschalter PLI-B16/1
- 1x Klemmstein HKL 5x25
- 2x Verdrahtungsschiene EVG-3PHAS/N/8MODUL/LS



Symbolfoto



Technische Daten

Normen	IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24	
Anzahl der Phasen	3	
Nennspannung	AC 400 V / 50Hz	
Nennstrom	InA 50 A InC 25 A	
Schutzart (IP)	IP30	
Aufstellungsort	Innenraum	
Tür/Klappe	Weiß	
Baugruppenträger	Tragschienenengerüst	
Berührungsschutzabdeckung	Kunststoff	
Reihen	3	
Teilungseinheiten je Reihe	12	
Schutzklasse	Schutzklasse II (totalisiert)	
PE- und N- Klemmen Bauart	Steckklemmen	
PE- und N- Klemmen	PE: 4 x (2,5 - 25) + 28 x (0,5 - 4) N: 4 x (2,5 - 25) + 28 x (0,5 - 4)	
Abmessung HxBxT	589 mm x 359 mm x 95 mm	
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Mauerwanne - Gerätetragschiene - Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik - Libelle zum Ausrichten - Hohlwandanker - Montageanleitung <ul style="list-style-type: none"> - Tür/Rahmen - Frontabdeckung - 3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich - Kabelhalter - Beschriftungsbogen 	

KLV-48HWP-F-2AFDD-1PXF-10PLI-1IS / Art. Nr.: 191062

Hohlwand Kleinverteiler 4-reihig KLV-48HWP-F bestückt mit:

- 1 Stk. Fehlerstromschutzschalter PXF-40/4/003-A
- 10 Stk. Leistungsschutzschalter PLI-B16/1
- 2 Stk. Brandschutzschalter AFDD-16/2/B/003-A
- 1 Stk. N/PE-Schiene KSK-2N/2PE-KLV
- 1 Stk. Hauptschalter IS-63/3
- 1 Stk. Klemmstein HKL 2p25
- 1 Stk. Verdrahtungsschiene EVG-3PHAS/N/8MODUL/LS



Symbolfoto

Technische Daten

Normen	IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24	
Anzahl der Phasen	3	
Nennspannung	AC 400 V / 50Hz	
Nennstrom	InA 50 A InC 25 A	
Schutzart (IP)	IP30	
Aufstellungsort	Innenraum	
Tür/Klappe	Weiß	
Baugruppenträger	Tragschienenengerüst	
Berührungsschutzabdeckung	Kunststoff	
Reihen	4	
Teilungseinheiten je Reihe	12	
Schutzklasse	Schutzklasse II (totalisiert)	
PE- und N- Klemmen Bauart	Steckklemmen	
PE- und N- Klemmen	PE: 4 x (2,5 - 25) + 28 x (0,5 - 4) N: 4 x (2,5 - 25) + 28 x (0,5 - 4)	
Abmessung HxBxT	715 mm x 360 mm x 100 mm	
Lieferumfang	- Mauerwanne - Gerätetragschiene - Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik - Libelle zum Ausrichten - Nagellaschen - Montageanleitung - Tür/Rahmen - Frontabdeckung - 3D-Putzausgleich mit bis zu 18 mm Tiefenausgleich - Kabelhalter - Beschriftungsbogen	

Bestückte Kleinverteiler - Zubehör



Putzschutzabdeckung aus Stahlblech:

- Passend für KLV-36***
- Pulverbeschichtet
- Wiederverwendbar

VS3-STEEL-KLV

Art. Nr.: 186291

- Zum Aufstecken auf die Mauerwanne
- Verschießbare Öffnung für Baustrom
- Zugriff auf 1x FI und 1x LS




Putzschutzabdeckung aus Stahlblech:

- Passend für KLV-48***
- Pulverbeschichtet
- Wiederverwendbar

VS4-STEEL-KLV

Art. Nr.: 191063

- Zum Aufstecken auf die Mauerwanne
- Verschießbare Öffnung für Baustrom
- Zugriff auf 1x FI und 1x LS



Aufputzrahmen

Aufputzrahmen aus Stahlblech

- Passend für KLV-48***
- Zur AP-Montage von UP- oder HW-Verteilern

APW4-KLV

Art. Nr.: 193386

- Pulverbeschichtet
- Leitungseinführung oben, unten, hinten
- Voller Erhalt der Schutzklasse II

Zubehör



Einspeisehauptschalter Trenner

IS-63/3

Art. Nr.: 276276



Überspannungsschutz für TN-S/TT-System

SPCT2-280-3+NPE

Art. Nr.: 167620



Absicherung für Durchlauferhitzer

PXL-B32/3

Art. Nr.: 236403



Phasenschiene EVG, 3 phas.

EVG-3PHAS/6MODUL Art. Nr.: 215640

EVG-3PHAS/9MODUL Art. Nr.: 215645

EVG-3PHAS/12MODUL Art. Nr.: 215639



Phasenschiene EVG, 1 phas. zur Verbindung von 4 AFDD+


EVG-2PHAS/4AFDD

Art. Nr.: 193378

Steckklemmen & mehr ab Seite 10

Vom Entwurf zur geprüften Lösung in nur 4 Schritten

Individuelle Lösungen (ab einem Bedarf von 30 Stück/Bestellung)




1. Entwurf

Senden Sie uns Ihren Planentwurf, gerne auch über Ihren bevorzugten Großhändler an:

Technik-Bonn@eaton.com

Ihr Angebot erhalten Sie anschließend direkt von Ihrem Großhändler.


2. Projektierung & Angebot



Direkt nach Eingang Ihrer Bestellung wendet sich ein Techniker an Sie um ggf. offene Fragen zu klären sowie die technische Ausführung zu bestätigen.

Die Projektierung und Dokumentation wird anschließend finalisiert und Ihnen vorab zur Verfügung gestellt.

3. Fertigung & Prüfung



Nach Ihrer Bestätigung zur technischen Ausführung beginnen wir in unserem fabrikseigenen Anlagenbau mit der Montage und Prüfung Ihrer Applikation.

Alle von uns projektierten und gefertigten Energieverteilungen entsprechen EN 61439-3.

4. Auslieferung



Ca. zwei bis vier Wochen nach abgeklärtem Auftragseingang werden die fertig verdrahteten, bestückten & geprüften Verteiler über Ihren Großhändler geliefert.

Kleinverteiler

KLV Unterputz/Hohlwand Kleinverteiler, IP30 (Kombisteckklemme KSK)

	Reihen / TE	Beschreibung	Typen- bezeichnung	Artikel-Nr.	Typen- bezeichnung	Artikel-Nr.
vt15715 	1 / 12+2	mit 1x N/PE-Kombi- steckklemme je 2x 2,5-25 mm ² und je 14x 0,5-4 mm ²	Unterputzmontage UPP	KLV-12UPP-F	178798	
			Hohlwandmontage HWP	KLV-12HWP-F	178806	
vt15315 	2 / 24+4	mit 1x N/PE-Kombi- steckklemme je 2x 2,5-25 mm ² und je 14x 0,5-4 mm ² 1x N-FI-Soloklemme mit 1x 2,5-25 mm ² und 7x 0,5-4 mm ²	Unterputzmontage UPP	KLV-24UPP-F	178800	
			Hohlwandmontage HWP	KLV-24HWP-F	178808	
vt14915 	3 / 36+6	mit 1x N/PE-Kombi- steckklemme je 4x 2,5-25 mm ² und je 28x 0,5-4 mm ² mit separatem N-FI-Klemmenblock	Unterputzmontage UPP	KLV-36UPP-F	178802	
			Hohlwandmontage HWP	KLV-36HWP-F	178810	
vt14515 	4 / 48+8	mit 1x N/PE-Kombi- steckklemme je 4x 2,5-25 mm ² und je 28x 0,5-4 mm ² mit separatem N-FI-Klemmenblock	Unterputzmontage UPP	KLV-48UPP-F	178804	
			Hohlwandmontage HWP	KLV-48HWP-F	178812	

Multimediaverteiler Unterputz/Hohlwand KLV-...UPM, KLV-...HWM

vt14215 	3 / 12+2 / 1	1. Reihe DIN-Tragschiene, 2. und 3. Reihe mit mikroperforierter Metallmontageplatte für Telekommunikationsgeräte, 2-fach Steckdose	Unterputzmontage UPM	KLV-36UPM-F	178830
			Hohlwandmontage HWM	KLV-36HWM-F	178834
vt14415 	4 / 12+2 / 1	1. Reihe DIN-Tragschiene, 2. bis 4. Reihe mit mikroperforierter Metallmontageplatte für Telekommunikationsgeräte, 2-fach Steckdose	Unterputzmontage UPM	KLV-48UPM-F	178832
			Hohlwandmontage HWM	KLV-48HWM-F	178836

Kleinverteiler

KLV Unterputz/Hohlwand Kleinverteiler, IP30 (Schraubklemme SK)

	Reihen / TE	Beschreibung	Typen- bezeichnung	Artikel-Nr.	Typen- bezeichnung	Artikel-Nr.
 <p>vt15715</p>	1 / 12+2	mit 1x N/PE-Schraubklemme 13x 0,75-16 mm ² (N) und 13x 0,75-16 mm ² (PE)	Unterputzmontage UPS Hohlwandmontage HWS		KLV-12UPS-F KLV-12HWS-F	178814 178822
 <p>vt15315</p>	2 / 24+4	mit 1x N/PE-Schraubklemme 13x 0,75-16 mm ² (N) und 16x 0,75-16 mm ² (PE) zusätzlich 1x N-FI-Klemme mit je 4x 0,75-16 mm ²	Unterputzmontage UPS Hohlwandmontage HWS		KLV-24UPS-F KLV-24HWS-F	178816 178824
 <p>vt14915</p>	3 / 36+6	mit 2x N/PE-Schraubklemme 25x 0,75-16 mm ² (N) und 25x 0,75-16 mm ² (PE) zusätzlich 1x N-FI-Klemme mit je 4x 0,75-16 mm ²	Unterputzmontage UPS Hohlwandmontage HWS		KLV-36UPS-F KLV-36HWS-F	178818 178826
 <p>vt14515</p>	4 / 48+8	mit 2x N/PE-Schraubklemme 25x 0,75-16 mm ² (N) und 25x 0,75-16 mm ² (PE) zusätzlich 1x N-FI-Klemme mit je 4x 0,75-16 mm ²	Unterputzmontage UPS Hohlwandmontage HWS		KLV-48UPS-F KLV-48HWS-F	178820 178828

Kleinverteiler

Zusatzrüstung/Ersatzteile KLV-...




- Kombi-Steckklemme mit Steckplätzen für Rundleiter 0,5-4 mm² und Schraubplätzen für Rundleiter 2,5-25 mm²
- Klemmenträger KSK-KLV bei Bedarf um bis zu 4x einzelne N-Blöcke für separate FI-Schutzkreise oder zusätzliche PE-Blöcke erweiterbar
- Einfaches werkzeugloses Aufstecken des zusätzlichen Blockes auf den Klemmenträger
- Fingergeschützt IP2X

	Verwendbar für	Beschreibung	Typen-bezeichnung	Artikel-Nr.	VPE (Stk.)
Bestückte Kombi-Steckklemme KSK					
	1x N-Potenzial 1x PE-Potenzial	N/PE-Kombi-Steckklemme je 2x 2,5-25 mm ² und je 14x 0,5-4 mm ²	KSK-2N/2PE-KLV	178898	1
	1x N-Potenzial	N-Kombi-Steckklemme 4x 2,5-25 mm ² und 28x 0,5-4 mm ²	KSK-4N-KLV	178899	1
	2x N-Potenzial	N/N-Kombi-Steckklemme 4x 2,5-25 mm ² und 28x 0,5-4 mm ²	KSK-3N/1N-KLV	178900	1
	2x N-Potenzial	N/N-Kombi-Steckklemme 4x 2,5-25 mm ² und 28x 0,5-4 mm ²	KSK-2N/2N-KLV	178901	1
	1x PE-Potenzial	PE-Kombi-Steckklemme 4x 2,5-25 mm ² und 28x 0,5-4 mm ²	KSK-4PE-KLV	178902	1
Einzelne Kombi-Steckklemme KSK					
	1x N-Potenzial	N-Kombi-Steckklemme 1x 2,5-25 mm ² 7x 0,5-4 mm ²	KSK-N	178903	1/10
	1x PE-Potenzial	PE-Kombi-Steckklemme 1x 2,5-25 mm ² 7x 0,5-4 mm ²	KSK-PE	178904	1/10
	KSK-N und KSK-PE	Klemmenträger leer geeignet für bis zu 4x KSK-N und/oder 4x KSK-PE	KSK-KLV	178905	1/10

Kleinverteiler


Zusatzrüstung/Ersatzteile KLV-...

- N/PE-Schraubklemme, berührungsgeschützt für Rundleiter 0,75-25 mm²
- Klemmenträger SK-KLV bei Bedarf um weitere N-Blöcke für separate FI-Schutzkreise erweiterbar
- Einfaches Einlegen des zusätzlichen Blockes in den Klemmenträger
- Abdeckung blau, grün oder blau/grün

	Verwendbar für	Beschreibung	Typen-bezeichnung	Artikel-Nr.	VPE (Stk.)
Bestückte Schraubklemme SK					
	1x N-Potenzial 1x PE-Potenzial	N/PE-Schraubklemme 13x 0,75-16 mm ² (N) und 13x 0,75-16 mm ² (PE)	SK-13N/PE-KLV	178906	1
	1x N-Potenzial 1x PE-Potenzial	N/PE-Schraubklemme 13x 0,75-16 mm ² (N) und 16x 0,75-16 mm ² (PE)	SK-13N/16PE-KLV	178907	1
	1x N-Potenzial	N-Schraubklemme 25x 0,75-16 mm ² (N)	SK-25N-KLV	178908	1
	1x PE-Potenzial	PE-Schraubklemme 25x 0,75-16 mm ² (N)	SK-25PE-KLV	178909	1
Einzelne Schraubklemme KL					
	N-Potenzial oder PE-Potenzial	1x 25 mm ² + 3x 16 mm ²	KL-4	219723	1
		1x 25 mm ² + 6x 16 mm ²	KL-7	219724	1
		2x 25 mm ² + 9x 16 mm ²	KL-11	219725	1
		2x 25 mm ² + 13x 16 mm ²	KL-15	219726	1
		2x 25 mm ² + 23x 16 mm ²	KL-25	219727	1
	KL-4 bis KL-25	Klemmenträger leer geeignet für bis zu 27x Schraubklemmstellen, inkl. Abdeckung blau und grün	SK-KLV	178910	1
	1x N-Potenzial	N-FI-Erweiterungsklemme für Mauerwanne mit Schraubklemme 1x 25 mm ² + 3x 16 mm ² inkl. Abdeckung blau	N-FI-KLV	178911	1
	SK-...KLV	Erweiterungsklemme mit Schraubanschluss 1x 35 mm ²	KL A	275453	1

Kleinverteiler

Zusatzrüstung/Ersatzteile KLV-...

Verwendbar für	Beschreibung	Typen-bezeichnung	Artikel-Nr.	VPE (Stk.)	
Schloss-Set LOCK-KLV					
 vt23315	KLV-...	Schloss-Set für Stahlblechtür, gleichschließend, inkl. 2 Schlüssel	LOCK-KLV	178930 1	
Leerplatzabdeckung BS...-WH					
 wa_vt10414, wa_vt10714	Alle Eaton Verteiler	Leerplatzabdeckung, weiß, BS-12MF-WH feingerippt, 12 TE	178975	10/100	
		Leerplatzabdeckung, grau, BS-12MF-GY feingerippt, 12 TE	178980	10/100	
		Leerplatzabdeckung, weiß, BS-6MF-WH feingerippt, 6 TE	178976	10/100	
		Leerplatzabdeckung, weiß, BS-12MB-WH grobgerippt, 12 TE	178977	10/100	
		Leerplatzabdeckung, grau, BS-12MB-GY grobgerippt, 12 TE	178979	10/100	
		Leerplatzabdeckung, weiß, BS-6MB-WH grobgerippt, 6 TE	178978	10/100	
Interne Abschottung ¹⁾					
 vt24015	Abschottung horizontal zum Abschotten zwischen den Reihen, Isolierstoff, kombinierbar mit VS...-KLV	1- bis 4-reihige HS-KLV	178931	1	
 vt23815	Abschottung vertikal zur inneren Unterteilung, Isolierstoff, kombinierbar mit HS-KLV	KLV-12... VS1-KLV	178932	1	
		KLV-24... VS2-KLV	178933	1	
		KLV-36... VS3-KLV	178934	1	
		KLV-48... VS4-KLV	178935	1	
Versteifungsschablone VSB...-KLV					
 vt25815	Versteifungsschablone für Schüttbetonmontage	KLV-12... VSB1-KLV	178936	1	
		KLV-24... VSB2-KLV	178937	1	
		KLV-36... VSB3-KLV	178938	1	
		KLV-48... VSB4-KLV	178939	1	
Industrie-Kabelbinder ITB					
 VT08809	KLV-...	Durchgehende Rippen bis in die Spitze, Farbe Natur, schwer entflammbar UL94 V2	ITB1 ITB2 ITB3	083550 085923 088296	1000 1000 100

¹⁾ Nicht für Multimedia geeignet

Kleinverteiler

Zusatzrüstung/Ersatzteile KLV-...

	Beschreibung	Verwendbar für	Typenbezeichnung	Artikel-Nr.	VPE (Stk.)
 <p>vt22815</p>	3D-Putzausgleich als Satz im Beutel	KLV-...	3D-KLV	178940	1
3D-Putzausgleich					
 <p>vt22715</p>	Hohlwandanker als Satz im Beutel	KLV-...	HWS-KLV	178941	1
Hohlwandanker					
 <p>vt22615</p>	Nagellaschen als Satz im Beutel	KLV-...	NL-KLV	178942	1
Nagellaschen					
 <p>vt23215</p>	Drehriegelverschluss weiß	KLV-...	DV-KLV	178943	1
Drehriegelverschluss					
 <p>vt23515</p>	Ersatzflansch ohne Libelle	KLV-UP... KLV-HW...	FUP-KLV FHW-KLV	178944 178945	1 1
Flansch					
 <p>vt22915</p>	Ersatz-Scharniere 1 Paar im Beutel	KLV-...	HP-KLV	178946	1
Scharnier					
 <p>vt23115</p>	Kabelhalter 4 Stück im Beutel	KLV-...	KH-KLV	178947	1
Kabelhalter					
 <p>vt23015</p>	Verschlusschraube 4 Stück im Beutel	KLV-...	VS-KLV	178948	1
Verschlusschraube					

Kleinverteiler

Zusatzrüstung/Ersatzteile KLV-...

	Beschreibung	Verwendbar für	Typen- bezeichnung	Artikel-Nr.	VPE (Stk.)
Mauerwanne					
	Ersatz-Mauerwanne Unterputz	KLV-UP...	UP1-KLV	178949	1
			UP2-KLV	178950	1
			UP3-KLV	178951	1
			UP4-KLV	178952	1
	Ersatz-Mauerwanne Hohlwand	KLV-HW...	HW1-KLV	178953	1
			HW2-KLV	178954	1
			HW3-KLV	178955	1
			HW4-KLV	178956	1
Tragschienen und Gerüst					
	Ersatz-Tragschienen inkl. Befestigungsschrauben	KLV-...	TS1-KLV	178957	1
			TS2-KLV	178958	1
			TS3-KLV	178959	1
			TS4-KLV	178960	1
Geräteabdeckung					
	Ersatz-Geräteabdeckung Unterputz	KLV-UP...	GAU1-KLV	178961	1
			GAU2-KLV	178962	1
			GAU3-KLV	178963	1
			GAU4-KLV	178964	1
	Ersatz-Geräteabdeckung Hohlwand	KLV-HW...	GAH1-KLV	178965	1
			GAH2-KLV	178912	1
			GAH3-KLV	178913	1
			GAH4-KLV	178914	1
Anreihverbinder					
	Anreihverbinder-Satz für Verteiler, nebeneinander, 1 Paar im Beutel	KLV-...	AVH-KLV	178915	1
	Anreihverbinder-Satz für Verteiler, übereinander, 1 Paar im Beutel	KLV-...	AVV-KLV	178916	1
Montageplatte mikroperforiert					
	Montageplatte mikroperforiert aus verzinktem Stahlblech, inkl. Befestigungsschrauben	KLV-36... KLV-48...	MIP3-KLV	178917	1
			MIP4-KLV	178918	1
Linsenkopf-Schraube					
	Linsenkopf-Schraube M4x8 gewindeformend	MIP3-KLV MIP4-KLV	EPLHS-M4X8	144028	1/100

Kleinverteiler

Zusatzrüstung/Ersatzteile KLV-...

	Beschreibung	Verwendbar für	Typen- bezeichnung	Artikel-Nr.	VPE (Stk.)
Türen					
 vt19815	Ersatz-Türe weiß, ohne Scharniere und ohne Drehriegelverschluss	KLV-...-F und KLV-...-SF	T1-KLV	178919	1
			T2-KLV	178920	1
			T3-KLV	178921	1
			T4-KLV	178922	1
Türen mit Lüftungsöffnungen					
 vt19915	Ersatz-Türe mit Lüftungsöffnungen weiß, ohne Scharniere und ohne Drehriegelverschluss	KLV-...-F und KLV-...-SF	TM3-KLV	178923	1
			TM4-KLV	178924	1
Türrahmen					
 vt19215	Ersatz-Türrahmen wahlweise flach (F) oder superflach (SF), weiß, ohne Scharniere und ohne 3D-Putzausgleich	KLV-...	TRF1-KLV	178925	1
			TRF2-KLV	178926	1
			TRF3-KLV	178927	1
			TRF4-KLV	178928	1
			TRSF1-KLV	178929	1
			TRSF2-KLV	178966	1
			TRSF3-KLV	178967	1
			TRSF4-KLV	178968	1
Gerätehalter					
 vt21815	Gerätehalter für Multimediaverteiler, inkl. Befestigungsschrauben	Multimedia	GH-KLV	178969	1
Einfach- und Zweifach-Steckdose EURO2					
 vt21915, vt22015	Steckdose mit EURO2-Einsatz und Stecktechnik bis 2,5 mm ² für Multimediaverteiler, inkl. Befestigungsschrauben	Multimedia	S1-KLV	178970	1
			S2-KLV	178971	1
Steckdosen-Haltewinkel					
 vt22315	Steckdosen-Haltewinkel für Multimediaverteiler, inkl. Befestigungsschrauben	Multimedia	HA-KLV	178972	1
Datenmodul					
 vt22215, vt22115	Datenmodul für die Tragschiene 1 TE, mit RJ45-Anschlussbuchse oder F/IEC-Koaxialbuchse	RJ45	E-DAT-RJ45	178973	1
		Koaxial	E-DAT-F/IEC-B	178974	1
Beschriftungsbogen					
 vt26115	Beschriftungsbogen selbstklebend, Stromkreisbezeichnung und Nummerierung, Bildzeichen	KLV-...	KLV-BSB	279268	20

Eaton ist ein im Bereich des Energiemanagements tätiges Unternehmen, das 2016 einen Umsatz von 19,7 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete. Eaton stellt seinen Kunden energieeffiziente Lösungen bereit, mit denen sie elektrische, hydraulische und mechanische Energie effektiver, effizienter, sicherer und nachhaltiger managen können. Eaton beschäftigt ca. 95.000 Mitarbeiter und verkauft Produkte an Kunden in mehr als 175 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter Eaton.com.

Artikel Nummer 193629-MK



Zusätzliche Kontaktinformationen
finden Sie unter
www.eaton.eu/electrical/customersupport

Deutschland
Eaton Electric GmbH
Kunden-Service-Center
Postfach 1880
53105 Bonn
Internet: www.eaton.de

Auftragsbearbeitung
Kaufmännische Abwicklung / Direktbezug
Tel. +49 (0) 228 602-3702
Fax +49 (0) 228 602-69402
E-Mail: Bestellungen-Bonn@eaton.com

Kaufmännische Abwicklung / Elektrogroßhandel
Tel. +49 (0) 228 602-3701
Fax +49 (0) 228 602-69401
E-Mail: Bestellungen-Handel-Bonn@eaton.com

Technik
Technische Auskünfte / Produktberatung
Tel. +49 (0) 228 602-3704
Fax +49 (0) 228 602-69404
E-Mail: Technik-Bonn@eaton.com

Anfragen / Angebotserstellung
Tel. +49 (0) 228 602-3703
Fax +49 (0) 228 602-69403
E-Mail: Anfragen-Bonn@eaton.com

Qualitätssicherung / Reklamationen
Tel. +49 (0) 228 602-3705
Fax +49 (0) 228 602-69405
E-Mail: Qualitaetssicherung-Bonn@eaton.com

Zentrale
Tel. +49 (0) 228 602-5600
Fax +49 (0) 228 602-5601

Eaton
EMEA Headquarters
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Switzerland
Eaton.eu

© 2017 Eaton
Alle Rechte vorbehalten
Publikationsnummer BR014032DE
Printed in Austria
November 2017
Grafik: SRA, Schrems

Österreich
Internet: www.eaton.at

Wien
Eaton Industries (Austria) GmbH
Scheydgasse 42
1210 Wien, Austria
Tel. +43 (0) 50868-*
Fax +43 (0) 50868-3500
E-Mail: InfoAustria@eaton.com

After Sales Service
Eaton Industries GmbH
Hein-Moeller-Straße 7-11
53115 Bonn
Tel. +49 (0) 228 602-3640
Fax +49 (0) 228 602-1789
Hotline +49 (0) 1805 223822
E-Mail: AfterSalesEGBonn@eaton.com
www.moeller.net/aftersales

Schweiz
Internet: www.eaton.ch

Eaton Industries II GmbH
Electrical Sector
Im Langhag 14
8307 Effretikon
Tel. (DE) +41 (0) 58 458 14 14
Tel. (FR) +41 (0) 58 458 14 68
Fax +41 (0) 58 458 14 88
E-Mail (DE): EffretikonSwitzerland@eaton.com
E-Mail (FR): LausanneSwitzerland@eaton.com

Bestellungen
E-Mail: OrderEffretikon@eaton.com

Anfragen
E-Mail: AnfrageEffretikon@eaton.com